

# **Maschinenliste F & J Zerspantechnik GmbH & Co. KG**

## Fräsen:

- |         |  |
|---------|--|
| 2 Stück | Hermle 5-Achs BAZ C20U<br>Verfahrwege: X 600   Y 450   Z 450<br>NC-Schwenkrundtisch: Ø 280<br>30 Werkzeugplätze<br>Steuerung Heidenhain iTNC 530                         |
| 1 Stück | Hermle 5-Achs BAZ C800U<br>Verfahrwege: X 800   Y 600   Z 500<br>NC-Schwenkrundtisch: Ø 280<br>Tischplatte 800x370<br>30 Werkzeugplätze<br>Steuerung Heidenhain iTNC 530 |
| 1 Stück | Hermle 5-Achs BAZ C30U<br>Verfahrwege: X 650   Y 600   Z 500<br>NC-Schwenkrundtisch: 630x560<br>32 Werkzeugplätze<br>Steuerung Heidenhain iTNC 530                       |
| 1 Stück | Hermle 3-Achs BAZ C40V<br>Verfahrwege: X 850   Y 600   Z 500<br>Tisch: 1070x700<br>38 Werkzeugplätze<br>Steuerung Heidenhain iTNC 530                                    |

1 Stück Hermle 5-Achs BAZ C30U  
Verfahrwege: X 650 | Y 600 | Z 500  
NC-Schwenkrundtisch: Ø630  
75 Werkzeugplätze  
Steuerung Heidenhain iTNC 530  
An Roboterzelle Hermle RS1 mit  
60 Paletten 370x150  
64 Paletten 370x210

1 Stück DMG 3-Achs BAZ DMF 260/7  
Verfahrwege: X 2600 | Y 700 | Z 700  
Tisch: 2900x700  
60 Werkzeugplätze  
Steuerung Heidenhain iTNC 530

1 Stück DMG 3-Achs BAZ DMC 635V  
Verfahrwege: X 635 | Y 510 | Z 460  
Tisch: 790x560  
20 Werkzeugplätze  
Steuerung Heidenhain iTNC 530

1 Stück Hermle 5-Achs BAZ C250U  
Verfahrwege: X 600 | Y 550 | Z 450  
NC-Schwenkrundtisch: Ø 450x360  
80 Werkzeugplätze  
Steuerung Heidenhain TNC 640

### **Drehen:**

1 Stück                   Maier Langdreher ML 20 D  
Lademagazin FMB  
Steuerung: Fanuc

### **Flachschleifen:**

1 Stück                   Eib SMARTLINE BD10 ZRT XC  
Schleifbereich: 1000mm x 600mm

### **Sägen:**

1 Stück                   Kasto evo 3x4  
1 Stück                   Kläger HBS 265

### **Oberfläche:**

1 Stück                   SIGG Injektor Strahlkabine TR-110  
Arbeitsraum 1080x800x700

1 Stück                   SIGG Injektor Strahlkabine TR-70-VA  
Arbeitsraum 680x700x620

1 Stück                   Rössler Gleitschleifanlage

### **Messen:**

1 Stück                   Mitutoyo Quick-Scope 250Z

### **Programmieren:**

2 Stück                   Arbeitsplatz HyperMill